



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 3/4-10
GTIN	4062406374297
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

### Opis techniczny

skok gwintu	2,54 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	57,15 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
Rodzaj gwintu	UNC
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	125 mm
Ø gwintu	19,05 mm
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
liczba zwojów na cal	10
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik