

**HOLEX****Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 6,5X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 6,5X0,75
GTIN	4062406374563
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 5,5 mm

Chwył kwadratowy □: 4,3 mm

Ø otworu rdzenia: 5,8 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	5,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	16,25 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	5,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Rodzaj gwintu	MF
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN 374
wielkość gwintu	M6×0,75
Chwył kwadratowy □	4,3 mm
Ø gwintu	6,5 mm
skok gwintu	0,75 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik