



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 8X1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	137170 8X1
GTIN	4062406374587
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7 mm

### Opis techniczny

skok gwintu	1 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Ø gwintu	8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø otworu rdzenia	7 mm
norma	DIN 374
Liczba ostrzy Z	3

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	90 mm
głębokość gwintu	20 mm
wielkość gwintu	M8×1
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik