



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/4 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	137806 G3/4
GTIN	4062406374761
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E PM
liczba rowków wiórowych	2
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Liczba ostrzy Z	2
liczba zwojów na cal	14
długość całkowita L	140 mm

skok gwintu	1,814 mm
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
wielkość gwintu	G3/4
głębokość gwintu	66,1 mm
Ø gwintu	26,44 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik