

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137806 G3/8
GTIN	4062406374730
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	9 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
liczba zwojów na cal	19
wielkość gwintu	G3/8
Ø gwintu	16,66 mm
głębokość gwintu	41,65 mm
Ø otworu rdzenia	15,25 mm

skok gwintu	1,337 mm
długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	2
liczba rowków wiórowych	2
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik