

**System mikrosilnika Emax EVolution, Typ: EV410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078140 EV410
GTIN	4560264428690
Klasa artykułu	03T

**Opis****Wykonanie:**

Kompletny zestaw EV410-230 **Emax** EVolution 40.000 obr./min. z rękojeścią IR-310.

**w dostawie::**

Jednostka sterująca, mikrosilnik z przewodem 1,5 m, rękojeść z tulejką zaciskową (Ø 2,35 mm i 3,0 mm), cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej, włącznik/wyłącznik na silniku, kabel sieciowy, obroty prawe/lewe, oznaczenie liczby obrotów silnika, po 1 uchwycie rękojeści i podkładce rękojeści.

oznaczenie producenta: EV 410

pobór mocy: 73 W

zakres prędkości obrotowej: 1000 - 40000 min<sup>-1</sup>

Napięcie w sieci: 230 V

masa: 3,3 kg

**Opis techniczny**

Napięcie w sieci	230 V
zakres prędkości obrotowej	1000 - 40000 min <sup>-1</sup>
pobór mocy	73 W
oznaczenie producenta	EV 410
masa	3,3 kg

zasilanie energią

Zasilanie sieciowe

Rodzaj produktu

System mikroszlifowania