

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 1/2-13
GTIN	4062406374860
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 13

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,8 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	31,75 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	9 mm
skok gwintu	1,954 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

liczba zwojów na cal	13
Ø gwintu	12,7 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
wielkość gwintu	1/2-13 UNC
Ø otworu rdzenia	10,8 mm
Rodzaj gwintu	UNC
długość całkowita L	110 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik