

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 3/4-10
GTIN	4062406374884
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwył kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	2,54 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

Ø otworu rdzenia	16,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø gwintu	19,05 mm
liczba zwojów na cal	10
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	47,63 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	14 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik