

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 4-40
GTIN	4062406374785
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,84 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	4-40 UNC
Rodzaj gwintu	UNC
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
skok gwintu	0,635 mm
głębokość gwintu	7,13 mm
liczba rowków wiórowych	2

liczba zwojów na cal	40
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	56 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	2,84 mm
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	2,35 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik