

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 5/16-18
GTIN	4062406374846
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,6 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	19,85 mm
Ø otworu rdzenia	6,6 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø chwytu D _s	8 mm

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	90 mm
liczba zwojów na cal	18
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	1,411 mm
Ø gwintu	7,94 mm
wielkość gwintu	5/16-18 UNC
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik