

3M**Taśmy samoprzylepne VHB™, czarny, szer.xdług.: 12X33 mmxm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna **taśma klejąca** z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.

3M™ 5952 to synonim niezawodności na całej linii. Charakteryzuje się optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni. Dzięki tej właściwości możliwe jest całościowe i wolne od naprężeń łączenie zarówno cienkich, jak i ustrukturyzowanych powierzchni.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.

Środek klejący: akrylan

długość: 33 m

szerokość: 12 mm

Grubość: 1,6 mm

Opis techniczny

Środek klejący	akrylan
materiał osłony	Papier
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
Minimalna trwałość	12 miesięcy
kolor	szare
Liczba taśm samoprzylepnych	1
odporne na temperaturę do	120 - 150 °C
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
szerokość	12 mm
zastosowanie	Maskowanie
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Montowanie
zastosowanie	Mocowanie
temperatura przechowywania	20 °C
Siła klejenia na stali	5,5 N/mm
długość	33 m
cechy szczególne	odporny na wilgoć
cechy szczególne	przylegająca
cechy szczególne	tłumiące
Grubość	1,6 mm
Rozciągliwość	300 %
oznaczenie producenta	5952
Atrybut nazwy produktu	czarny
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna