



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 137910 6-32   |
| GTIN             | 4062406374792 |
| Klasa artykułu   | 12I           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,51 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwył kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,85 mm

### Opis techniczny

|                  |          |
|------------------|----------|
| wielkość gwintu  | 6-32 UNC |
| Ø otworu rdzenia | 2,85 mm  |
| norma            | DIN 371  |
| Ø gwintu         | 3,51 mm  |
| głębokość gwintu | 8,8 mm   |
| Rodzaj gwintu    | UNC      |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Chwył kwadratowy □                | 3 mm   |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS E  |
| skok gwintu                       | 0,794 mm   |
| Liczba ostrzy Z                   | 2  |
| długość całkowita L               | 56 mm  |
| liczba zwojów na cal              | 32   |
| liczba rowków wiórowych           | 2  |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 4 mm   |
| Seria                             | HOLEX Pro Tap  |
| powłoka                           | TiN  |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Klasa tolerancji                  | 2B   |
| Kształt nakroju                   | C  |
| Kąt linii śrubowej                | 40 stopni  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9   |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach<br>nieprzelotowych                      |
| kierunek skrawania                | prawe  |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintownik maszynowy pozwalający<br>na bardzo dynamiczną obróbkę |
| pierścień barwny                  | zielony  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik   |