

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 7/8-9
GTIN	4062406374891
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	19,5 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
liczba zwojów na cal	9
długość całkowita L	140 mm
norma	DIN 376

skok gwintu	2,822 mm
głębokość gwintu	55,58 mm
liczba rowków wiórowych	4
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
wielkość gwintu	7/8-9 UNC
Ø gwintu	22,23 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Liczba ostrzy Z	4
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik