



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 8-32



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	137910 8-32
GTIN	4062406374808
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,16 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

### Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
długość całkowita L	63 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Liczba ostrzy Z	2
skok gwintu	0,794 mm
liczba rowków wiórowych	2
liczba zwojów na cal	32
Ø gwintu	4,16 mm
wielkość gwintu	8-32 UNC
głębokość gwintu	10,43 mm
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik