


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego ostrze proste, HB9035, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275021 3
GTIN	4062406378318
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Szerokość skrawania W	3 mm
promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB9035
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		