

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego ostrze proste, HU9310, Szerokość skrawania W: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275027 8
GTIN	4062406378585
Klasa artykułu	21H

Opis**Zastosowanie:**

Do uchwytów płytek skrawających nr 274030 – 274090.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030 – 274134.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	8 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	bez powłoki
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,19 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU9310

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Płytki do przecinania wersja neutralna, szerokość skrawania W 8,0 mm	273298 8,0
--	------------