

Garant**Okrawacze z VHM Diabolo, spiralne 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6M mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 208158 6M |
| GTIN | 4062406378899 |
| Klasa artykułu | 11X |

Opis**Wykonanie:**

Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Kąt wierzchołkowy = ± 5 minut kątowych.

Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwi jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.

Doskonała jakość powierzchni dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**. Bardzo długie okrawacze dla doskonałych rezultatów okrawania w przypadku wyjątkowo trudno dostępnych konturów.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

mniejsza Ø D₃: 3 mm

większa Ø D₂: 6 mm

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 2,1 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|--------|
| Liczba zębów Z | 6 |
| Ø ostrzy D _c | 6 mm |
| długość całkowita L | 100 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 |
| większa Ø D ₂ | 6 mm |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni |
| Seria | Diabolo |
| mniejsza Ø D ₃ | 3 mm |
| wymiar S | 2,1 mm |
| Frezowanie fazek | 45 stopni |
| posuw f _z w stali < 60 HRC | 0,02 mm |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | Norma zakładowa |
| typ | H |
| Tolerancja Ø nominalnej | h6 |
| Kąt linii śrubowej | 35 stopni |
| kierunek dosuwu | poziome i ukośne |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| tolerancje chwytu | h6 |
| pierścień barwny | żółty |
| Rodzaj produktu | Frezy trzpieniowe |

Usługi

| | |
|--|-----------|
| Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB | 129100 HB |
|--|-----------|