

Garant**Wysokowydajne rozwiertaki VHM GARANT Master Alu Otwór przelotowy HPC, DLC, Ø nom. DC: 10,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164400 10,5
GTIN	4062406283759
Klasa artykułu	10P

Opis**Wykonanie:**

Specjalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji do **obróbki aluminium**, z ulepszoną geometrią ostrza i udoskonalonym substratem z węglików spiekanych.
Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim ukierunkowaniem do krawędzi ostrza.

Do stosowania w obrabiarkach NC z Ø chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza **uchwytów zaciskowych hydraulicznych** lub **uchwytów precyzyjnych**.
Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki zmiennej podziałce ostrzy i specjalnie opracowanej szerokości zaokrąglonej łysinki.

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Obie wersje z prostymi rowkami i powłoką DLC sp².

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów przelotowych.

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 10,201 - 10,7 mm

długość ostrzy L_c: 12 mm

Długość wysięgu L₁: 75 mm

długość całkowita L: 120 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 12 mm

Opis techniczny

Seria	GARANT Master Alu
Ø chwytu D _s	12 mm

Ø nom. D _c	10,5 mm
długość ostrzy L _c	12 mm
zakres Ø	10,201 - 10,7 mm
długość całkowita L	120 mm
Posuw f w odlewie aluminiowym	1,8 mm/obr,
Długość wysięgu L ₁	75 mm
Liczba ostrzy Z	6
Maksymalna Ø ostrza	12 mm
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami