

Garant
Okrawacze z VHM, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 10 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	208165 10
GTIN	4062406380359
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Doskonała jakość powierzchni dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.

Okrawacze do **zastosowania uniwersalnego** w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.

tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 4

wymiar S: 9,9 mm

długość całkowita L: 72 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm

Opis techniczny

Frezowanie fazek	30 stopni
Ø chwytu D _s	10 mm
Liczba zębów Z	4
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
długość całkowita L	72 mm

