

Garant**DCMT 11T308, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 11T308 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
powłoka	bez powłoki
Gatunek	HU7315-1
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia