

Garant

Frezy kuliste VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 0,4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	207242 0,4
GTIN	4062406284749
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności. Tolerancje: kontur promienia $\pm 0,005$ mm.

Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnych ziarnie.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 28 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 1 mm

długość całkowita L: 38 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,005 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm²: 0,007 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,005 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1
Kąt linii śrubowej	28 stopni
długość ostrzy L_c	1 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm ²	0,007 mm

Ø ostrzy D_c	0,4 mm
odcinek swobodny	1 mm
długość całkowita L	38 mm
Liczba zębów Z	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy kopiowaniu	0,012 mm
promień R	0,2 mm
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,03 \times D$ przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe