

**ZCMX 050204, Gatunek: HBZ035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 050204
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBZ035
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do \varnothing narzędzia D	10 mm

