

**ZCMX 050204, Gatunek: HBZ025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Klasa artykułu	21E

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 050204
Gatunek	HBZ025
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
pasują do $\varnothing$ narzędzia D	10 mm

