



## Oprawki do głowic frezarskich z gwintem, SK 30, gwint M × długość L1: M6X25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Klasa artykułu	31A

### Opis

**Wykonanie:**

kształt stożkowy.

**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 44 mm

Ø otworu D<sub>1</sub> tolerancja IT6: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Ø zewn. D: 13 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

### Opis techniczny

Ø zewn. D	13 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø otworu D <sub>1</sub> tolerancja IT6	6,5 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	25 mm

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
wymiar A długości wysięgu	44 mm
adapter	SK 30
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem