

**Gwintowniki ręczne, pojedyncze wykańczaki, bez powłoki, M: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130180 M24
GTIN	4045197066077
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: DIN 13

Kształt nakroju: C

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
rodzaj narzędzia gwintującego: Gwintowniki ręczne

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 110 mm

Ø chwytu: 18 mm

chwyt kwadratowy: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	21 mm
wielkość gwintu M	24
skok gwintu	3 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu	18 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	110 mm
chwyt kwadratowy	14,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	48 mm
Rodzaj gwintu	M
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez