

**ZCMX 10T308, Gatunek: HBZ025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 210 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HBZ025
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
pasują do \varnothing narzędzia D	20 mm