

Garant**Okrawacze VHM 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208156 6
GTIN	4062406287689
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 4

wymiar S: 4,2 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,05 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	4
Frezowanie fazek	45 stopni
Ø ostrzy D _c	6 mm
wymiar S	4,2 mm
długość całkowita L	57 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni

posuw f_z w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
\varnothing chwytu D_s	6 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
chwyt	DIN 6535 HA z h6
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------