



## Okrawacze z VHM Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	208158 10
GTIN	4062406288259
Klasa artykułu	11X

### Opis

#### Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

**Doskonała jakość powierzchni** dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

#### Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 6

długość ostrzy  $L_s$ : 5 mm

wymiar S: 7 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 72 mm

Ø chwytu: 10 mm

posuw  $f_z$  w stali < 60 HRC: 0,035 mm

### Opis techniczny

Seria	Diabolo
długość ostrzy $L_s$	5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Liczba zębów Z	6
wymiar S	7 mm

współczynnik korekcyjny $f_z$	1
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	72 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
Ø chwytu	10 mm
Ø ostrzy $D_c$	10 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw $f_z$ w stali < 60 HRC	0,035 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
------------------------------------------	-----------