



## Ściernice walcowe, włókninowe (ZA), Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 180



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 568477 180    |
| GTIN             | 4062406287108 |
| Klasa artykułu   | 51M           |

### Opis

#### Wykonanie:

Standardowe wymiary **Ø 100×100 mm** lub wykonanie wąskie **Ø 100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący Ø 19 mm z wieloklinem.

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA). Idealne do obróbki stali stopowej.

#### Zastosowanie:

Delikatna włóknina do **lekkich prac związanych z czyszczeniem i równomiernego wykańczania powierzchni.**

#### wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Ø otworu: 19 mm

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min<sup>-1</sup>

### Opis techniczny

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| podłoże ścierniwa       | Włóknina czyszcząca |
| porównanie ziarnistości | 180                 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| zalecana prędkość obrotowa        | 2800 min <sup>-1</sup>       |
| Materiały ściernie                | Korund cyrkonowy (ZA)        |
| oznaczenie ziarnistości           | ZA                           |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %                      |
| Ø wałka                           | 100 mm                       |
| szerokość wałka                   | 100 mm                       |
| Atrybut nazwy produktu            | Ø 100×100 mm                 |
| Ø otworu                          | 19 mm                        |
| Rodzaj produktu                   | Włókninowe ściernice walcowe |