

HEDI

Przenośne reflektory LED, 230 V, pobór mocy: 150W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081211 150
GTIN	4003644022489
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z aluminiowym reflektorem i sprzętem oświetleniowym. Wł./wył. na obudowie.

Reflektor SMD-LED z solidnym stojakiem (zabezpieczenie ze wszystkich stron).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

napięcie znamionowe	230 V
Strumień światła	16500 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 54
masa	8300 g
Długość kabla przyłącza	5 m
Źródło światła	Moduł LED
strefa wg ATEX	brak

długość całkowita	430 mm
Szerokość całkowita	310 mm
wys. całkowita	430 mm
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Promienniki