



## Przyrządy nastawcze do ustawiania długości narzędzia, do wielkości stożka: 100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	355050 100
GTIN	4062406295721
Klasa artykułu	32B

### Opis

#### Zaleta:

- Prosta obsługa.
- Niewielkie stanowisko.
- Korzystne warianty początkowe.

#### Zastosowanie:

Pomiar długości narzędzia odbywa się bezpośrednio na maszynie.

#### Pasuje do :

Głębokościomierze nr L40510 rozm. 1214 (długość mostka 150 mm, zakres pomiarowy 300 mm).

#### w dostawie::

Blok mocujący do głębokościomierzy.

#### wskazówka:

Można stosować wszystkie głębokościomierze standardowe. Wymagana długość mostka 150 mm.

Uchwyty podstawowe: HSK 100

Ø D: 117 mm

wysokość H: 140 mm

Wysokość H<sub>1</sub>: 37 mm

## Opis techniczny

Uchwyty podstawowe	HSK 100
Wysokość H <sub>1</sub>	37 mm
wysokość H	140 mm
Ø D	117 mm
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze

---

## Akcesoria

	L40510 1214
--	-------------