


**Krażki ścierne mocowane na rzepy Siatka, Ø 150 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567797 80
GTIN	4062406297688
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o **siatkowej strukturze** z tysiącami otworów.

**Zalety:**

- **Bezpyłowe szlifowanie: wymaga mało miejsca i nie obciąża środowiska.**
- **Bez dokładania tarcz ściernych (unikanie wad powierzchni i wałków pyłowych).**
- **Gwarantuje lepsze powierzchnie przy mniejszym zużyciu środków ściernych.**
- **Duża wydajność – wydajność rośnie kilkukrotnie w zależności od powierzchni.**

**Zastosowanie:**

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

**Opis techniczny**

Ø tarczy	150 mm
ziarnistość	80
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ściernie mocowane na rzepy