

Garant
Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, DLC, Ø nom. DC: 6,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	164346 6,5
GTIN	4045197548559
Klasa artykułu	10N

Opis
Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do standardowego mocowania, zwłaszcza w **wuchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych.** Dzięki temu osiągnięta jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania.** Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Z powłoką DLC sp² najnowszej generacji.

Zastosowanie:

do **rozwiercania otworów przelotowych** w obszarze **HPC/HSC.**

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 6,21 - 6,7 mm

długość ostrzy L_c: 16 mm

Długość wysięgu L₁: 59 mm

długość całkowita L: 100 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 8 mm

Opis techniczny

Posuw f w odlewie aluminiowym	1,2 mm/obr,
Ø nom. D _c	6,5 mm
tolerancje chwytu	h6
Długość wysięgu L ₁	59 mm

Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	100 mm
długość ostrzy L _c	16 mm
zakres Ø	6,21 - 6,7 mm
Liczba ostrzy Z	6
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami