

**Garant****Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, bez powłoki, Ø nom. DC: 7,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164345 7,5
GTIN	4045197328304
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

**Wykonanie dla obrabiarek NC wg DIN 8093, z prostym chwytem o średnicy przystosowanej do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do opravek hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. Dzięki temu uzyskuje się wysoką dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu.**

**Przy używaniu rozwiertaków NC GARANT nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych.** Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

**Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.**

**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakroju używać również do otworów podstawowych.

**wskazówka:**

Dla tolerancji H7 zob. nr 164340 i 164341.

Wymiary zmienione z powodu zmiany normy DIN 8093-2.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 7,11 - 7,6 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 31 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 71 mm

długość całkowita L: 109 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6

Długość wysięgu $L_1$	71 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	7,5 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
długość całkowita L	109 mm
długość ostrzy $L_c$	31 mm
zakres $\varnothing$	7,11 - 7,6 mm
Liczba ostrzy Z	6
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 8093
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami