

Garant**Diamantowe tarcze polerskie CaraFin, zestaw 5-elem., Ø 32 mm, ziarnistość: D10µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553985 D10
GTIN	4062406300548
Klasa artykułu	51G

Opis**Wykonanie:**

Diamantowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane **diamentem monokrystalicznym**. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie **większe ścieranie** w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich. Twarda podkładka z poliuretanu. Idealnie nadaje się do wyrównywania „skórki pomarańczowej” powstającej podczas polerowania.

Zalety:

Odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych. Optymalne dopasowanie do konturów.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów **bez past polerskich**.

Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z systemami mikroszlifowania nr 078140 i 078150.

Zalecana prędkość obrotowa 2000 min⁻¹.

Opis techniczny

stopień wypolerowania	Polerowanie końcowe
Ø tarczy	32 mm

kolor	białe
Seria	CaraFin
oznaczenie ziarnistości	D
zalecana prędkość obrotowa	2000 min ⁻¹
Atrybut nazwy produktu	Ø 32 mm
Rodzaj produktu	Tarcza polerska

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		

