



## Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania , Ø 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	554042 100
GTIN	4062406300296
Klasa artykułu	51M

### Opis

#### Wykonanie:

System **szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

#### Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

#### wskazówka:

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. od nr 573510.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 23000 min<sup>-1</sup>

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

### Opis techniczny

Ø tarczy	50,8 mm
----------	---------

wersja	A coarse
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	23000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Płótno ściernie