



Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, Mx skok gw.: 18X2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130470 18X2
GTIN	4045197067135
Klasa artykułu	11G

Opis

Wykonanie:

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak**. Gwinty szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: DIN 13

Kształt nakroju: C

Kształt nakroju: D

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
rodzaj narzędzia gwintującego: Gwintowniki ręczne

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 2181

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 80 mm

Ø chwytu: 14 mm

chwyt kwadratowy: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16 mm

Opis techniczny

skok gwintu	2 mm
Ø otworu rdzenia	16 mm
Ø chwytu	14 mm
długość całkowita L _{całk.}	80 mm
chwyt kwadratowy	11 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 2181
głębokość gwintu	36 mm
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez