

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135850 M10
GTIN	4045197077752
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****kształt C** (2 - 3 zwoje nakroju).

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	8,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	10 mm
skok gwintu	1,5 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
długość całkowita L	100 mm

Chwył kwadratowy □	8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	30 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M10
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych + wiertła kręte pod gwint do gwintów metrycznych M3-12

146923 M3-12