

Garant GRIDLINE

Podciąg z segmentami nóg i kołami do stołu warsztatowego Ready-to-go
Wysokość 850 mm, Szerokość użyteczna / typ: 1200/2 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927245 1200/2
GTIN	4062406304553
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go, włącznie z segmentami nóg z 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym w kolorze szarym. Nośność podciągów przejezdnych wynosi maks. 600 kg (stół wraz z zawartością).

Pasuje do :

Do obudów o wysokości 600 mm. Konstrukcja złożona z 2 obudów 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przejezdne stoły warsztatowe wymagają koniecznie szuflad z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1300 mm

głębokość: 700 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

Ø koła: 125 mm

Opis techniczny

wysokość	800 mm
Seria	Ready-to-go
głębokość	700 mm
szerokość	1300 mm
Ø koła	125 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do stołów warsztatowych