

**Garant****Zestaw gwintowników do otworów nieprzelotowych, krótkich + wiertła kręte do otworów pod gwint, do gwintów metrycznych: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. Złożone z gwintowników M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, wiertel krętych do otworów pod gwint, wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Zawartość:**

po 1 gwintowniku nacinaku M3 – M12 nr 134650 i wiertle do otworów pod gwint nr 114150

**Opis techniczny**

do gwintów metrycznych	M3 – M12
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
norma	DIN 352
Rodzaj produktu	gwintownik

## Aksesoria

Gwintowniki maszynowe krótkie M M3	134650 M3
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 2,5	114150 2,5
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 5	114150 5
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 10,2	114150 10,2
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 6,8	114150 6,8
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 4,2	114150 4,2
Gwintowniki maszynowe krótkie M M6	134650 M6
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 3,3	114150 3,3
Gwintowniki maszynowe krótkie M M4	134650 M4
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 (mm lub cale) 8,5	114150 8,5
Gwintowniki maszynowe krótkie M M10	134650 M10
Gwintowniki maszynowe krótkie M M8	134650 M8
Gwintowniki maszynowe krótkie M M5	134650 M5
Gwintowniki maszynowe krótkie M M12	134650 M12
Pusta kaseta Typ 3	146960 3