

Garant**Rozwiertaki z VHM otwór nieprzelotowy HPC, DLC, Ø nom. DC: 9,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164347 9,5
GTIN	4045197548863
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Do stosowania w obrabiarkach NC, o Ø chwytu wyrażonej w liczbach parzystych.
Do standardowego mocowania, zwłaszcza w **wuchwytach hydraulicznych albo w precyzyjnych uchwytach zaciskowych**. Dzięki temu osiągana jest **wysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania**. **Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.**

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Z powłoką DLC sp² najnowszej generacji.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania otworów nieprzelotowych w obszarze HPC/HSC.**

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 9,21 - 9,7 mm

długość ostrzy L_c: 20 mm

Długość wysięgu L₁: 76 mm

długość całkowita L: 120 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 10 mm

Opis techniczny

Posuw f w odlewie aluminiowym	1,4 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D _c	9,5 mm
Długość wysięgu L ₁	76 mm

Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	120 mm
długość ostrzy L _c	20 mm
zakres Ø	9,21 - 9,7 mm
Liczba ostrzy Z	6
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach nieprzelotowych
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami