

Garant GRIDLINE

**Podciąg z segmentami nóg i kołami do stołu warsztatowego Ready-to-go**  
**Wysokość 850 mm, Szerokość użyteczna / typ: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927245 1000
GTIN	4062406304546
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go, włącznie z segmentami nóg z 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym w kolorze szarym. Nośność podciągów przejezdnych wynosi maks. 600 kg (stół wraz z zawartością).

**Pasuje do :**

Do obudów o wysokości 600 mm. Konstrukcja złożona z 1 obudowy 16G i 1 obudowy 24G.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Przejezdne stoły warsztatowe wymagają koniecznie szuflad z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1100 mm

głębokość: 700 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

Ø koła: 125 mm

**Opis techniczny**

Seria	Ready-to-go
głębokość	700 mm
wysokość	800 mm
szerokość	1100 mm
Ø koła	125 mm
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do stołów warsztatowych