

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W1
GTIN	4045197067944
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 22 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	8
Ø gwintu	25,4 mm
Ø otworu rdzenia	22 mm
skok gwintu	3,175 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	50,8 mm
wielkość gwintu	W1
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik