

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 5/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,6 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	7,94 mm
Ø otworu rdzenia	6,6 mm
liczba zwojów na cal	18
skok gwintu	1,411 mm

norma	DIN 351
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	15,88 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	5/16-18 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4