

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Ø gwintu	9,53 mm
liczba zwojów na cal	24

norma	DIN 2181
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	19,06 mm
skok gwintu	1,058 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4