

**Garant****Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, MF: 3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	3 mm
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,2 mm
długość całkowita L	56 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M3×0,35
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik