



## Zespół zbiornika do spryskiwaczy ciśnieniowych M18™ SWITCH TANK™, Typ: M18BPFP



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	073982 M18BPFP
GTIN	4058546289997
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

Elastyczny zespół zbiornika do systemu spryskiwaczy ciśnieniowych SWITCH TANK™.

- **Nowy system wymiany umożliwia czystą pracę bez zanieczyszczeń.**
- **Zintegrowane sito.**
- **Uchwyt pokrywy z dużym otworem umożliwiającym łatwy transport i wygodne napełnianie.**

Wersja do odkażania o maksymalnym przepływie 4,0 l/min. Idealnie nadaje się do odkażania powierzchni.

#### Pasuje do:

Zbiornik do systemu spryskiwaczy ciśnieniowych Switch Tank nr 073981 wielk. M18BPFPH-0.

#### w dostawie::

Zbiornik, wąż 1,75 m, rozpylacz pistoletowy o długim trzonku.

### Opis techniczny

masa	3,6 kg
napięcie znamionowe	18 V

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strumień	0,6 - 4 l/min
ciśnienie	1,38 - 8,27 bar
długość węża	1,75 m
oznaczenie producenta	M18BPFP-CCST
pojemność zbiornika	15 l
Rodzaj produktu	Rozpylacz ciśnieniowy