

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 4-40
GTIN	4045197067982
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,85 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,635 mm
Ø otworu rdzenia	2,35 mm
Ø gwintu	2,85 mm
liczba zwojów na cal	40
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 351

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
głębokość gwintu	5,7 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	4-40 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik