

Garant**Stabilizator wytaczaków 5xD mini, Typ: 10R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319461 10R
GTIN	4062406309213
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D₁: 10 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 50 mm

dł. całkowita L₁: 53 mm

Opis techniczny

Ø trzonu D ₂	32 mm
C	1 mm
długość całkowita L ₂	109 mm

promień R	1,2 mm
przesunięcie Z względem osi	8 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
dł. całkowita L ₁	53 mm
Ø D ₃	40 mm
kierunek skrawania	prawe
Długość wysięgu L ₁	50 mm
Typ stabilizatora	Stabilizator Ø 10 mini
Punkt przecięcia V wcinanie	-6,23 mm
Punkt przecięcia U toczenie	1,87 mm
Odległość NRx toczenie	0 mm
Odległość NRx wcinanie	0 mm
Promień Rx toczenie	9,33 mm
Promień Rx wcinanie	9,6 mm
Punkt przecięcia U wcinanie	1,95 mm
Punkt przecięcia V toczenie	-6,18 mm
Szerokość B wcinanie	7,3 mm
Szerokość B toczenie	7 mm
Przesunięcie osi F _{min} toczenie	6,5 mm
Przesunięcie osi F _{min} wcinanie	6,5 mm
Średnica bezpieczeństwa D _{min.} toczenie	0,6 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków