

Garant**Stabilizator wytaczaków 5xD mini, Typ: 20R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319461 20R
GTIN	4062406309275
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do :

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Drgania: stłumione

kierunek skrawania: prawe

Ø mocowania D₁: 20 mm

Ø trzonu D₂: 32 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość wysięgu L₁: 100 mm

dł. całkowita L₁: 60 mm

Opis techniczny

przesunięcie Z względem osi	15 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm

długość całkowita L_2	166 mm
Długość wysięgu L_1	100 mm
C	1 mm
kierunek skrawania	prawe
dł. całkowita L_1	60 mm
promień R	1,2 mm
Typ stabilizatora	Stabilizator \varnothing 20 mini
Odległość NRx wcinanie	0 mm
Punkt przecięcia U wcinanie	2,22 mm
Promień Rx wcinanie	15,3 mm
Punkt przecięcia V wcinanie	-5,44 mm
Odległość NRx toczenie	0 mm
Promień Rx toczenie	15 mm
Punkt przecięcia V toczenie	-5,39 mm
Punkt przecięcia U toczenie	2,15 mm
Szerokość B wcinanie	14,3 mm
Szerokość B toczenie	14 mm
Przesunięcie osi F_{min} wcinanie	11,5 mm
Przesunięcie osi F_{min} toczenie	11,5 mm
Średnica bezpieczeństwa D_{min} . toczenie	0,6 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków